

品種	品番	色調	サイズ(mm)/ 厚み(mm)				
			900x1800				
			10.0	15.0	20.0	30.0	50.0
スタンダード	RM411	ホワイト		○		○	○
	RM801	ブラック		○		○	○
カラーチャンネル	RM8801FB	ノングレアブラック		○		○	○
ダブルチャンネル	RMW450T	ダブルホワイト	○	○	○	○	○

注記

- 1.ダブルチャンネルは下地専用です。
- 2.RM412・RM801・RM8801FBの表面材はアクリルを使用しています。