



# 2. ポリカナミ折板の規格と断面性能

品番	色調	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	換算板厚 (mm)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	
PVA107W88	クリア	600	フリーサイズ (12,000まで)	1.5	2.18	13.01	125.64	28.14	
				2.0	2.91	17.37	168.00	37.32	
PVA960W88	ブロンズ			1.5	2.18	13.01	125.64	28.14	
				2.0	2.91	17.37	168.00	37.32	
PVA107SW88	クリアマット		フリーサイズ (12,000まで)	1.5	2.18	13.01	125.64	28.14	
				2.0	2.91	17.37	168.00	37.32	
PVA3032W88	オパール			特注受注品	1.5	2.18	13.01	125.64	28.14
					2.0	2.91	17.37	168.00	37.32



品番	色調	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	換算板厚 (mm)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	
PVA107W15	クリア	500	フリーサイズ (12,000まで)	1.5	2.57	12.74	330.90	43.68	
				2.0	3.43	16.99	443.08	58.32	
PVA960W15	ブロンズ			特注受注品	1.5	2.57	12.74	330.90	43.68
					2.0	3.43	16.99	443.08	58.32
PVA107SW15	クリアマット		特注受注品		1.5	2.57	12.74	330.90	43.68
					2.0	3.43	16.99	443.08	58.32
PVA3032W15	オパール			特注受注品	1.5	2.57	12.74	330.90	43.68
					2.0	3.43	16.99	443.08	58.32



- (注) 1. 特注の厚さ、長さについては、ご相談ください。  
 2. 全タイプで指定長さにカットできます。