

熱中症対策に強い味方!!

N-COOL

(New & 練り込み)

エヌクール

遮熱素材の練り込みと優れた通気性で、
真夏の現場もムレずに作業効率UP!!

ヘルメット内の温度が
通常品に比べ


-10°C

遮熱素材練り込みでも
真っ白な
スノーホワイト色を
キープできます!

スノーホワイト
シロのみ対応

ヘルメット内部の 温度上昇を抑える


遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射する事が可能になり、内部温度の上昇を抑制する事ができました。



社内比較実験

遮熱品と通常非遮熱品を白熱灯で上部より同時に照射し帽体表面と帽体内部の温度変化を比較しました。

※外気温30°Cに設定



■N-COOL仕様

型式	使用区分	標準価格 (本体価格)	材質	適用内装	適用ライナー	耳ヒモ	アゴヒモ	重量
KKC N-COOL 通気孔付		¥5,800	ABS樹脂	KK内装	KKライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	408g
KK N-COOL 通気孔無し		¥5,800	ABS樹脂	KK内装	KKライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	403g
KKC-B N-COOL 通気孔付/ライナー付		¥6,300	ABS樹脂	KK内装	KKライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	418g (ライナー付)
KK-B N-COOL 通気孔無し/ライナー付		¥6,300	ABS樹脂	KK内装	KKライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	413g (ライナー付)
KKC3-B N-COOL 通気孔付/ライナー付		¥8,000	ABS樹脂	KK3内装	K3ライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	429g (ライナー付)
KKC3S-B N-COOL 通気孔付/ライナー付		¥12,000	ABS樹脂	KK3内装	K3ライナー	KK耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	493g (ライナー付)
SAXC-B N-COOL 通気孔付/ライナー付		¥6,300	ABS樹脂	SX内装	SXライナー	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	385g (ライナー付)
SAX-B N-COOL 通気孔無し/ライナー付		¥6,300	ABS樹脂	SX内装	SXライナー	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	385g (ライナー付)
SAXCS-B N-COOL 通気孔付/ライナー付		¥10,300	ABS樹脂	SX内装	XSライナー	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	438g (ライナー付)
SAXS-B N-COOL 通気孔無し/ライナー付		¥10,300	ABS樹脂	SX内装	XSライナー	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	438g (ライナー付)
SAX2CS-A N-COOL 通気孔付/エアシート付		¥11,000	ABS樹脂	SX2内装	SXエアシート	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	454g (エアシート付)
SAX2S-A N-COOL 通気孔無し/エアシート付		¥11,000	ABS樹脂	SX2内装	SXエアシート	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	454g (エアシート付)
SAX2C-A N-COOL 通気孔付/エアシート付		¥7,000	ABS樹脂	SX2内装	SXエアシート	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	387g (エアシート付)
SAX2-A N-COOL 通気孔無し/エアシート付		¥7,000	ABS樹脂	SX2内装	SXエアシート	S耳ヒモ標準	OMバンド標準 (ワンタッチ式)	387g (エアシート付)

※N-COOLシリーズのカラーは、スノーホワイト・シロのみ対応となります。

※表示の価格には、消費税は含まれておりません。※製品の色は印刷により実際とは異なる場合があります。