

令和 8 年 3 月 26 日

お客様各位



住友バークライト株式会社

産業機能性材料営業本部

## カーボガラス/エクスキュア(薄板・フィルム)の生産、販売予定について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。  
2025年7月22日プレスリリースの通り、弊社はAGCポリカーボネート株式会社  
(以下、AGC社)よりポリカーボネート事業を譲受することになりました。  
カーボガラス/エクスキュア(薄板・フィルム)はAGC社より引継ぎ、今後弊社にて生産、  
販売を行ってまいります。(※一部廃番品を除く)  
つきましては今後のスケジュールを以下の通りお知らせいたします。 敬具

### 記

対象製品 ・カーボガラス(一般グレード、難燃グレード/t0.2~2.0)  
・エクスキュア ※NS230N、NS230B は廃番となります。  
▶対象品種は別紙の通り。  
▶ブランド、品種、UL ファイル NO.の変更はございません。

### スケジュール

- ・AGC 社からの設備移設～立ち上げ、試運転 : 2026 年 4 月～9 月予定
  - ・サンプル供試開始 : 2026年 10 月以降順次予定
  - ・製品供給開始 : 2026 年 11 月以降順次予定
- 立ち上げ状況により品種によっては計画変更が生じる可能性もございます。

- ◇製品ラインナップについては、2026年度の製品規格表にてご確認願います。
- ◇エクスキュアのご購入に関しましては従来の商流へお問い合わせ願います。

ご不明な点などございましたら、遠慮なくお問い合わせください。  
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

以上

印刷用ポリカーボネートフィルム/シート  
**カーボグラス®一般グレード**  
 POLYCARBONATE FILMS&SHEETS FOR PRINTING

※2026年10月以降順次販売予定

UL94燃焼性能 認証取得状況			厚み(mm) Thickness													
■VTM-2 □V-2			フィルム Film							薄板(板状) Cut sheet						
品番 Products	表面 Surface	色調 Color	0.1	0.13	0.18	0.25	0.3	0.38	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
C110C	ポリッシュ/ポリッシュ Polish / Polish	クリア	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	○	☆	☆	○	◇	☆	☆
C210C	マット/ポリッシュ Matte / Polish	クリア	○	○	☆	☆		☆	☆							
C310C	ベルベット/ポリッシュ Velvet / Polish	クリア				☆	◇	☆	☆							
C230C	マット/ベルベット Matte / Velvet	クリア	○	☆	☆	☆		☆	☆	☆						

☆:特注受注品 ○:別途ご相談 (注)ポリッシュとは光沢があることを指します

Notes: ☆marked item is a made to order ○Please consult us.  
 "Polish" means glossy surface.

難燃ポリカーボネートフィルム(絶縁用)  
**カーボグラス®難燃グレード**  
 FLAME RETARDANT POLYCARBONATE FILM

※2026年10月以降順次販売予定

UL94燃焼性能 認証取得状況			厚み(mm) Thickness													
■VTM-0 □V-0			フィルム Film							薄板(板状) Cut sheet						
品番 Products	表面 Surface	色調 Color	0.1	0.13	0.15	0.18	0.25	0.38	0.43	0.5	0.5	0.7	0.8	1	1.5	2
CFRN110C	ポリッシュ/ポリッシュ Polish / Polish	クリア				☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
CFRN210C	マット/ベルベット Matte / Velvet	クリア	☆	☆		☆	☆	☆		☆	◇					
CFRN230C	マット/ベルベット Matte / Velvet	クリア				☆	☆	☆		☆	◇	◇				
CFRN230B	黒	黒	☆	☆		☆	☆	☆		☆	☆	◇				

☆:特注受注品 ○:別途ご相談 (注)ポリッシュとは光沢があることを指します

Notes: ☆marked item is a made to order ○Please consult us.  
 "Polish" means glossy surface.

ノンハロゲン系難燃ポリカーボネートフィルム(絶縁用)  
**エクスキュー®**  
 NON-HALOGEN SERIES FLAME RETARDANT POLYCARBONATE FILM

※2026年10月以降順次販売予定

UL94燃焼性能 認証取得状況			厚み(mm) Thickness															
■VTM-0 □V-0 ■V-2			フィルム Film								薄板(板状) Cut sheet							
品番 Products	表面 Surface	色調 Color	0.1	0.13	0.15	0.18	0.25	0.38	0.43	0.5	0.5	0.7	0.8	1	1.5	2		
NV230N	マット/ベルベット Matte / Velvet	ナチュラル(クリア)								☆	☆	◇		☆	☆			
NV230B	黒	黒							☆	☆	☆	◇		☆	☆			
NH210NN	マット/ポリッシュ Matte / Polish	ナチュラル(クリア)			☆	☆	☆			☆	◇	◇						
NH230NN	マット/ベルベット Matte / Velvet	ナチュラル(クリア)			☆	☆	☆			☆	◇							
NH230B	黒	黒			☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆							

☆:特注受注品 ○:別途ご相談 (注)ポリッシュとは光沢があることを指します

Notes: ☆marked item is a made to order ○Please consult us.  
 "Polish" means glossy surface.