

品名	掲載ページ	厚み ラインナップ	衛生管理								環境対策
			消毒保管庫 対応	食洗機 対応	紫外線 殺菌庫	耐寒耐熱 温度	洗機水回し 掛け消毒	抗菌	HACCP 対応	側面文字入れ	リサイクル システム
軽量抗菌スーパー耐熱まな板「軽之助」	3~4	20mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	○	OP	○
抗菌スーパー耐熱まな板	5	15mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○注4
		20mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○
		30mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○
		40mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	OP	OP	○
抗菌スーパー耐熱まな板 スタンド付き	6	15mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	○	OP	×
抗菌スーパー耐熱青まな板	7~8	15mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	OP	OP	○
		20mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	OP	OP	○
		30mm	○	○	○注1	-30℃~100℃	○注2	○	OP	OP	○
抗菌まな板	9	10mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	×	×	○
		15mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○注4
		20mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○
		30mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	○&OP注3	OP	○
		40mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	OP	OP	○
		50mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	○	OP	OP	○
一般用まな板	10	20mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	×	OP	OP	○
中華まな板		100mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	×	OP	×	○
150mm		×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	×	OP	×	○	
200mm	×	×	○注1	-30℃~70℃	○注2	×	OP	×	○		
抗菌カラーソフトα	13	15mm	×	○	○注1	-30℃~90℃	○注2	○	○	OP	○
抗菌カラーソフト	14	8mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	○	○	×	×
		3mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	○	○	×	×
カラーカッティングシート	17	1mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	×	○	×	×
抗菌カラーカッティングシート		1mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	○	○	×	×
取り板 (アルミン) ハード	15~16	4.6mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	×	×	×	×
取り板 (アルミン) 軽量		6.3mm	×	×	○注1	-30℃~90℃	○注2	×	×	×	×

品名	掲載ページ	厚み ラインナップ	別注対応 ^{注5}							原産国
			最大サイズ(1枚もの)(長さ×幅) ※中華まな板(直径×厚み)	溶着貼り合わせ 可否 ^{注6}	溶着貼り合わせ 最大サイズ(長さ×幅)	表面仕上げ				日本
					エンボス					
					サンダー					
					プレーナー					
					梨地					
軽量抗菌スーパー耐熱まな板「軽之助」	3~4	20mm	1200mm×600mm	×	—	標準	×	×	×	日本
抗菌スーパー耐熱まな板	5	15mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		20mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		30mm	3600mm×700mm	○	3000mm×1200mm	×	標準	可	×	日本
		40mm	3600mm×600mm	○	2700mm×1000mm	×	標準	可	×	日本
抗菌スーパー耐熱まな板 スタンド付き	6	15mm	—	×	—	標準	可	可	×	日本
抗菌スーパー耐熱青まな板	7~8	15mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		20mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		30mm	3600mm×720mm	△注7	3000mm×1200mm	標準	可	可	×	日本
抗菌まな板	9	10mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		15mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		20mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
		30mm	3600mm×950mm	○	3000mm×1200mm	×	標準	可	×	日本
		40mm	3600mm×750mm	○	2700mm×1000mm	×	標準	可	×	日本
		50mm	3600mm×600mm	○	2200mm×1000mm	×	標準	可	×	日本
一般用まな板	10	20mm	3600mm×1000mm	×	—	標準	可	可	×	日本
中華まな板		100mm	直径500mm 厚み270mm	×	—	×	標準	可	×	日本
150mm		×		—	×	標準	可	×	日本	
200mm	×	—		×	標準	可	×	日本		
抗菌カラーソフトα	13	15mm	3600mm×950mm	×	—	標準	×	×	×	日本
抗菌カラーソフト	14	8mm	3600mm×950mm	×	—	標準	可	×	×	日本
		3mm	2000mm×1000mm	×	—	標準	×	×	×	日本
カラーカッティングシート	17	1mm	2400mm×1000mm	×	—	×	×	×	標準	日本
抗菌カラーカッティングシート		1mm	2400mm×1000mm	×	—	×	×	×	標準	日本
取り板 (アルミン) ハード	15~16	4.6mm	1600mm×800mm	×	—	×	×	×	標準	日本
取り板 (アルミン) 軽量		6.3mm	1600mm×800mm	×	—	×	×	×	標準	日本

※注1: 紫外線に長時間あてると変色することがあります。
 ※注2: 消毒のあとは平らなところに置いて保管してください。立て掛けて置いておくとまな板が反る可能性が有ります。
 ※注3: 一部サイズでライン・ピン加工済品を用意しております。
 ※注4: 品番 WKSOP、WKLOP、WKLIP、WKSOP、WKLOO、WKLLO、SOSOP、SOLOP、SOLLP、SOSOO、SOLOO、SOLLO につきましてはリサイクル袋は付属しません。
 ※注5: 別注品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。

※注6: 溶着貼り合わせ品の表面仕上げはサンダーもしくはプレーナー仕上げとなり、溶着貼り合わせ痕(貼り合わせ筋)が残ります。
 ※注7: 抗菌スーパー耐熱青まな板は、溶着貼り合わせ部分100mm~150mm幅のみ表面サンダー仕上げとなります。
 その他の表面部分はエンボス仕上げとなります。
 OP: 有料オプション
 可: 追加料金なしで選択可