

抗菌まな板

商品の最新情報は



抗菌

HACCP対応

別注サイズ・表面加工

※12・37・38ページ参照

ささくれにくい!

リサイクル袋付き

※2ページ参照

耐寒耐熱温度

-30℃~70℃



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

豊富な
バリエーション

リサイクル
対応!

※SOS.SOL.SOLL
シリーズ非対応

■ 特長

- 1 ササクレ(長期間の使用により包丁の傷跡が毛羽立ってくる)にくく、肉・魚などの解体台としてのまな板にもピッタリ
- 2 SIAA認証の抗菌性能で雑菌の繁殖を抑制

抗菌剤入りまな板(ライン・ピン付き)

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
SOSOP	370×210×15	1.1	4,650	●
SOLOP	410×230×15	1.3	5,400	●
SOLLP	440×250×15	1.5	6,300	●
SSOOP	500×270×20	2.5	9,650	●
SSOOL	500×270×20	2.5	11,500	●
2OSOP	600×300×20	3.3	12,550	●

抗菌剤入りまな板(ライン・ピン付き)

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
2OSOL	600×300×20	3.3	14,450	●
SSTOP	500×270×30	3.7	13,100	●
SSTOL	500×270×30	3.7	15,150	●
S00OP	600×300×30	5.0	16,650	●
S00OL	600×300×30	5.0	18,650	●

●ピン付き(両長側面 端部2ヶ所) ●ライン付き(両短側面 2ヶ所)

注:1) ピン・ライン各7色は(青・緑・赤・黄・桃・茶・黒)の中からお選び下さい。
注:2) 10mm・15mm・20mm エンボス仕上げ。30mm以上 サンダー仕上げ。(別注加工承ります)

抗菌剤入りまな板

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
10S	600× 300×10	1.66	5,900	
UX	2000×1000×10	18.4	65,050	
SOS00	370× 210×15	1.1	3,850	
SOL00	410× 230×15	1.3	4,650	
SOLLO	440× 250×15	1.5	5,450	
15S	600× 300×15	2.5	8,900	
EX	2000×1000×15	27.6	97,100	
SA	500× 250×20	2.3	8,200	
SS	500× 270×20	2.5	8,900	
20S	600× 300×20	3.3	11,800	
20M	720× 330×20	4.4	14,700	
20MZ	900× 450×20	7.5	23,500	
20L	1200× 450×20	10.0	38,150	
LX	2000×1000×20	36.8	129,450	
SX	450× 300×30	3.8	12,050	
SST	500× 270×30	3.7	12,050	
S	600× 300×30	5.0	15,550	
MB	600× 450×30	7.5	24,100	
S-1	750× 300×30	6.2	19,900	
M	840× 390×30	9.0	27,200	
S-2	900× 350×30	8.7	26,400	
MZ	900× 450×30	11.2	33,750	
MX	930× 390×30	10.0	31,650	
MY	1000× 390×30	10.8	32,300	
MA	1000× 400×30	11.0	32,300	
MC	1000× 450×30	12.4	40,150	

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
30L	1200× 450×30	14.9	48,150	
MK	1200× 600×30	19.9	64,150	
MM	1500× 650×30	26.9	86,850	
MW-1	1800× 900×30	44.7	134,750	
40MIN	400× 200×40	2.9	11,100	
40S	600× 300×40	6.6	24,850	
40MZ	900× 450×40	14.9	55,700	
40MW	1000× 500×40	18.4	68,850	
L	1200× 450×40	20.0	74,750	
40MM	1500× 550×40	30.4	113,500	
40XW	2000× 600×40	44.2	164,950	
50L	1200× 450×50	24.9	83,800	
LL	1500× 550×50	38.0	117,150	

注)10mm・15mm・20mmエンボス仕上げ。30mm以上サンダー仕上げ。(別注加工承ります)

※単品重量30kg/総重量300kg以上の場合、パレット代を別途頂戴いたします。

■ 表面加工

使用用途に応じてエンボス仕上げ、サンダー仕上げ、プレーナー仕上げも承ります。



エンボス仕上げ




サンダー仕上げ



プレーナー仕上げ

すべり力測定方法 ※一般的に物を切るときに手で押さえつける力 (2.8kg) を想定。



	大根	じゃがいも	にんじん	滑りにくさ
サンダー	16	11	9	◎
エンボス	13.5	7	8	○
プレーナー	11.5	6	8	△

※数値は滑り時のばねばかりの数値。 単位：(N) 1kgf=9.8N

■ 食材区分(有料オプション)

食材区分に便利なワンポイントカラーをご用意しました。



●ライン(短側面) ●ピン(側面) ●ライン(コーナー) ●ピン(コーナー) ●シール

■ 食材区分(印字加工例)(有料オプション)

印字加工は5種類(野菜・肉・魚・果物・その他)から選べます。



カタログ製品リストに掲載のサイズ・形状以外 (枠入れ仕様等)

- 厚み / 10mm~250mmまで
- 巾 / max.1200mmまで
(厚みにより異なります)※37,38ページINDEX参照
- 長さ / max.3600mmまで
(厚みにより異なります)※37,38ページINDEX参照
- 形状 / 丸穴・角穴・凹凸欠き形状で対応

その他用途

ポリエチレン樹脂等を使用してまな板用以外にも各種用途(建材関係・土木関係・作業台等)に板状・ブロック状・シート状でお使いいただいております。

