

サンロイドK

		品番	厚さ (mm)		0.5		0.8		1.0		1.2		1.5		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		8.0		10.0		
			サイズ	S	S	S	M	S	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	
色不透明	グレイ	KP 77○ [KP 79]	○		○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
透明	透明	KP 15○ [KP 17]	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	透明金網入	KP 15W														○	○					○							
乳半	乳半	KP 334				○								○		○													
色透明	蛍光グリーン透明	KP 105				○								○		○													
	スカイブルー透明	KP 115○ [KP 117]				○								○		○													
	レッド透明	KP 125				○									○														
	ゴールド透明	KP 216○ [KP 217]													○		○												
	グレイスモーグ透明	KP 275○ [KP 276]				○									○		○	○				○	○						
	ブラウンスモーグ透明	KP 285													○	○	○	○				○	○						
色不透明	ホワイト	KP 45○ [KP 48]	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ブラック	KP 85	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	レッド	KP 315			○									○		○													
	オレンジ	KP 655			○									○		○													
	イエロー	KP 516			○									○		○													
	ライトグリーン	KP 645			○									○		○													
	グリーン	KP 635			○									○		○													
	ライトブルー	KP 327			○									○		○													
	スカイブルー	KP 615			○									○		○													
	ネイビーブルー	KP 605			○									○		○													
	アイボリー	KP 915○ [KP 916]			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アイボリー	KP 97				○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パンチング	透明	PKP 35C1															○												
	グレイ	PKP 35R1															○												
	ブルー	PKP 50B																				○							
	グレイ	PKP 50R1																				○							
	透明	PKP 50C1																				○							
マット	透明片マット	KP 17M1													○														
	ブラウン透明片マット	KP 285M1				○																							
	ホワイト片マット	KP 45M1○ [KP 48M1]				○								○	○	○													
	ブラック片マット	KP 85M1				○								○	○	○	○					○	○						
	ブラック両面マット	KP 85M2														○						○							
	ダークグレイ片マット	KP 78M1												○															
	ダークブラウン片マット	KP 69M1												○															
メタリック	シルバーミラー	KP 2011			○	○							○	○															
	シルバーヘアライン	KP 2111												○	○														
	シルバーマット	KP 2211			○	○								○	○														
	ゴールドミラー	KP 2012				○								○	○														
	ゴールドヘアライン	KP 2112												○	○														
	ゴールドマット	KP 2212											○	○															

〈凡例及び留意点〉

- 印…在庫品種 色透明は厚さにより若干色の濃淡が異なります。
- サイズ… S = 910×1820mm M = 1000×2000mm
- パンチングの穴径、ピッチと開孔率 PKP35…3.5mmφ、7mmピッチ、19.6% PKP50…5mmφ、12mmピッチ、13.6%
- 品番末尾がM1…片面マット、M2…両面マット
- KPプレートの使用用途先は、屋内用途に限ります。
- 末尾○印は在庫無くなり次第廃番となり、[]内新品番となります。又、色調変更となる為サンプルをご確認ください。